E89124

Цифровой дисплей

DISPLAY/DA340

Артикул недоступен - архивная позиция



CE

Приложение		
Применение		отображение и мониторинг аналоговых сигналов; напр. датчики давления, температуры или потока
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Потребление тока	[mA]	200
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...45
Степень защиты		IP 44; (спереди)
Механические данные		
Способ монтажа		отверстие в панели: 91 x 43 mm
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		7-сегментный светодиодный дисплей, красный 6-значный 15 mm
		4 x светодиод, красный
электрическое подключение		
Соединение		