




Y-соединительный кабель


Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Приложение	
Исполнение	Адаптерный кабель
Электронные данные	
Рабочее напряжение	[V] 8...32 DC
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	[°C] -20...85
Механические данные	
Вес	[g] 109
Материал	корпус: PBT (полибутилентерефталат) черный; Разъём: TPU оранжевый; Уплотнение: витон
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - C

Разъем: 1 x AMP разъём, прямой



электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²




Y-соединительный кабель

Cable/Plug&Play/M12/0.6m

Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²


Кабель: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - А

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: А; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение - В

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: А; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

