


EVF127



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0005P03



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
Механические данные		
Вес	[g]	154
Размеры	[mm]	19 x 10 x 25,5
Материал		корпус: PP серый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи		да

EVF127



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0005P03

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 5 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



Соединение

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
	синий