




Соединительный кабель

VDOGH030VAS0010E03STGH030VAS



| Приложение                                                                    |      |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Особенности                                                                   |      | без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи |
| Применение                                                                    |      | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности              |
| Без силикона                                                                  |      | да                                                                  |
| Электронные данные                                                            |      |                                                                     |
| Рабочее напряжение                                                            | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                 |
| Класс защиты                                                                  |      | II                                                                  |
| Макс. общая токовая нагрузка                                                  | [A]  | 4                                                                   |
| Условия эксплуатации                                                          |      |                                                                     |
| Температура окружающей среды                                                  | [°C] | -25...100                                                           |
| Примечание к температуре окружающей среды                                     |      | cULus: ...50                                                        |
| Температура окружающей среды во время работы                                  | [°C] | 5...100                                                             |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение)                          |      | cULus: ...50                                                        |
| Температура хранения                                                          | [°C] | -25...55                                                            |
| Влажность среды хранения                                                      | [%]  | 10...100                                                            |
| Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                 |
| Степень защиты                                                                |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                         |



Соединительный кабель

VDOGH030VAS0010E03STGH030VAS

Механические данные

|                                |                                                           |                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес                            | [g]                                                       | 351,7                                                                                                      |
| Материал                       | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM |                                                                                                            |
| Материал накидной гайки        | нерж. сталь (1.4404 / 316L)                               |                                                                                                            |
| Пригодность для кабельной цепи | да                                                        |                                                                                                            |
| Пригодность для кабельной цепи | Радиус изгиба в случае движения кабеля                    | мин. 10 x диаметр кабеля                                                                                   |
|                                | Скорость перемещения                                      | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Циклы изгиба                                              | > 1 Mio.                                                                                                   |
|                                | Деформация кручения                                       | ± 180 °/m                                                                                                  |

Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

Соединение





## Соединительный кабель

VDOGH030VAS0010E03STGH030VAS

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

