




Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

МКР3000-ВРКГ/US-100-DPS

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Чувствительная поверхность



Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Размеры [mm]	37 x 30 x 27

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 10
Защита от переплюсовки	да
Макс. время задержки при включении [ms]	2

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	300
Частота переключения DC [Hz]	5000
Защита от короткого замыкания	да

МК5026



Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

МКР3000-ВРКГ/US-100-DPS

Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
-----------------------------------	----------

Защита от перегрузок по току	да
------------------------------	----

Диапазон контроля

Порог чувствительности [mT]	2
-----------------------------	---

Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s]	< 5
--	-----

Точность/ погрешность

Гистерезис [mm]	1
-----------------	---

Воспроизводимость [mm]	0,1
------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...75
-----------------------------------	----------

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2
-----	--------------

Устойчивость к ударам/ вибрации	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------------------------------	--------------------------------

Механические данные

Чувствительная поверхность	передний
----------------------------	----------

Конструктивное исполнение цилиндра	цилиндры с встраиваемыми адаптерами; (Joucomatic)
------------------------------------	---

Размеры [mm]	37 x 30 x 27
--------------	--------------

Материал	алюминий; пластмасса
----------	----------------------

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



МК5026



Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

МКР3000-ВРКГ/US-100-DPS

Соединение

