




Set di automazione AS-i per attuatori pneumatici

Added Value package AS-i T5




- 1 connessione T5
- 2 camme distanziale viti
- 3 Elettrovalvola
- 4 Cavo di collegamento precablato per l'elettrovalvola
- 5 derivazione per cavo piatto

| Caratteristiche del prodotto         |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funzione uscita                      | PNP                                                                |
| Distanza di commutazione [mm]        | 4                                                                  |
| Dati elettrici                       |                                                                    |
| Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 160                                                                |
| Tensione di esercizio AUX DC [V]     | 26,5...31,6; ("supply class 2" secondo cULus)                      |
| Ingressi/Uscite                      |                                                                    |
| Numero totale di ingressi e uscite   | Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 1 |
| Ingressi                             |                                                                    |
| Numero degli ingressi digitali       | 2                                                                  |
| Uscite                               |                                                                    |
| Numero delle uscite digitali         | 1                                                                  |
| Funzione uscita                      | PNP                                                                |
| Campo di rilevamento                 |                                                                    |
| Distanza di commutazione [mm]        | 4                                                                  |



## Set di automazione AS-i per attuatori pneumatici

Added Value package AS-i T5

| Parametri AS-i                                                                      |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Versione AS-i                                                                       | 2.1                                             |
| Profilo AS-i                                                                        | S-7.A.E                                         |
| Configurazione I/O AS-i [hex]                                                       | 7                                               |
| Codice ID AS-i [hex]                                                                | A.E                                             |
| Dati meccanici                                                                      |                                                 |
| Peso [g]                                                                            | 853,5                                           |
| Montaggio                                                                           | montaggio non schermato                         |
| Distanza tra i fori [mm]                                                            | 80                                              |
| Altezza albero azionamento valvola [mm]                                             | 30                                              |
| Accessori                                                                           |                                                 |
| Fornitura                                                                           | Sensore doppio con comando attuatore: 1, AC2316 |
|                                                                                     | Camme: 1, E12517                                |
|                                                                                     | Elettrovalvola: 1, Bürkert 428623               |
|                                                                                     | silenziatore: 2, 780780N                        |
|                                                                                     | Cavo di collegamento: 1, E10844                 |
|                                                                                     | Derivazione per cavo piatto: 1, E75471          |
| Osservazioni                                                                        |                                                 |
| Quantità                                                                            | 1 pezzo                                         |
| Collegamento elettrico                                                              |                                                 |
| Collegamento elettrico - Presa                                                      |                                                 |
|  |                                                 |
| Uscite                                                                              |                                                 |
| 3                                                                                   | tensione esterna -                              |
| 4                                                                                   | Uscita di commutazione 1 +                      |
| Collegamento elettrico - connettore                                                 |                                                 |
|  |                                                 |
| Collegamento                                                                        |                                                 |
| Collegamento                                                                        |                                                 |
| 1                                                                                   | AS-i +                                          |
| 3                                                                                   | AS-i -                                          |