




Set di automazione AS-i per attuatori pneumatici

Added Value package AS-i T5




- 1 connessione T5
- 2 camme distanziale viti
- 3 Elettrovalvola
- 4 Cavo di collegamento precablato per l'elettrovalvola
- 5 derivazione per cavo piatto

Caratteristiche del prodotto	
Funzione uscita	PNP
Distanza di commutazione [mm]	4
Dati elettrici	
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	160
Tensione di esercizio AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" secondo cULus)
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 1
Ingressi	
Numero degli ingressi digitali	2
Uscite	
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	PNP
Campo di rilevamento	
Distanza di commutazione [mm]	4



Set di automazione AS-i per attuatori pneumatici

Added Value package AS-i T5

Parametri AS-i	
Versione AS-i	2.1
Profilo AS-i	S-7.A.E
Configurazione I/O AS-i [hex]	7
Codice ID AS-i [hex]	A.E
Dati meccanici	
Peso [g]	1040
Montaggio	montaggio non schermato
Distanza tra i fori [mm]	80
Altezza albero azionamento valvola [mm]	30
Accessori	
Fornitura	Sensore doppio con comando attuatore: 1, AC2316
	Camme: 1, E12517
	Derivazione per cavo piatto: 1, E75471
	Elettrovalvola: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	silenziatore: 2, 0014600
	Cavo di collegamento: 1, E10817
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Collegamento elettrico - Presa	
	
Uscite	
3	tensione esterna -
4	Uscita di commutazione 1 +
Collegamento elettrico - connettore	
	
Collegamento	
Collegamento	
1	AS-i +
3	AS-i -