

AC1008



Gateway AS-i DeviceNet con PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Tipo di utilizzo		Programmazione
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		95
Grado di protezione		IP 20
Parametri AS-i		
Profilo AS-i		M1
Certificato AS-i		22504
Dati meccanici		
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Materiali	alluminio	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	controllo funzione	2 x LED, rosso
		2 x LED, verde
		2 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Morsetti a vite: 5 x		
Collegamento		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE