

AC1015




Ripetitore AS-i

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2215

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Applicazione Prolungamento della rete AS-i di 100 m

Dati elettrici

Corrente assorbita [mA] 2

Uscite

Modello elettrico AS-i

Separate elettricamente si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] 0...60

Grado di protezione IP 67

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Funzionamento 2 x LED, verde

Osservazioni

Osservazioni Alcuno indirizzamento dello schiavo non e' utilizzato per la prolunga AS-i.

Il numero totale di schiavi per fascio resta invariato.

Nessun parametro e' necessario.

Quantità 1 pezzo

AC1015




Ripetitore AS-i

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



Collegamento