


AC1057



Gateway AS-i

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Applicazione: circuito di connessione a sistemi di controllo medi

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	5 DC; (tramite bus per pannello posteriore)
Corrente assorbita [mA]	200; (tramite bus per pannello posteriore)
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	40
Numero di master AS-i	1

Interfacce

Interfaccia di comunicazione: S7-300

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0..60
Grado di protezione	IP 20

Parametri AS-i

Versione AS-i	2.1
Profilo AS-i	M1

AC1057



Gateway AS-i

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Dati meccanici	
Materiali	PBT
Accessori	
Accessori opzionali	Connettore frontale:, E70126
	Manuale:, tedesco, AC1056
	Manuale:, inglese, AC1059
Osservazioni	
Osservazioni	L'accesso alla periferica AS-i si esegue allo stesso modo di quello per la periferica standard. È possibile continuare ad utilizzare i programmi esistenti.
Quantità	1 pezzo