


AC2413



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4 SB



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	2000
Capacità di corrente totale [A]	4
Tensione di alimentazione supplementare [V]	20...30 DC; (AUX)
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA]	2000; (AUX)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...80
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (non condensante)

AC2413



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4 SB

Max. altezza s.l.m.	[m]	2000
Grado di protezione		IP 67; (utilizzando i cavi piatti E7400x / E7401x)

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2

Dati meccanici

Peso	[g]	272,5
Tipo di montaggio		cavi piatti AS-i per connessione diretta
Dimensioni	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiali		PA 6.6; Presa: ottone nichelato; boccole filettate nella base di montaggio: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato

Collegamento elettrico

Collegamento del modulo	Cavi piatti
-------------------------	-------------

Accessori


Accessori opzionali	Manicotto in inox, per il montaggio in caso di elevata sollecitazione meccanica , E70402
---------------------	--

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



1	AS-i +
2	tensione esterna -
3	AS-i -
4	tensione esterna +
5	conduttore di protezione (FE)