

AC2414




Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2410

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Applicazione	montaggio in campo	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 242
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4	
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali	4	
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP	
Alimentazione degli ingressi	AS-i	
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si	



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12


Uscite						
Modello elettrico		AS-i				
Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80			
Grado di protezione		IP 67				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Profilo AS-i		S-0.0				
Configurazione I/O AS-i		[hex]	0			
Codice ID AS-i		[hex]	0			
Certificato AS-i		06601				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Presa	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dati meccanici						
Materiali		PUR				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		Commutazione		LED, giallo		
Osservazioni						
Quantità		1 pezzo				
Collegamento elettrico						
Cavo: 2 m						
Connettore: M12; codifica: A						
						



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12

Collegamento



1	Alimentazione sensore L+
2+4	ponticellato Ingresso dati
3	Alimentazione sensore L-