AC2416

Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2465

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Applicazione		montaggio in campo
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 242
Capacità di corrente totale	[A]	4
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4; (bidirezionale)
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10

AC2416

Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si				
Uscite						
Modello elettrico		AS-i				
Numero delle uscite digitali		4				
Circuito		PNP				
Campo di tensione DC	[V]	10...30; (secondo PELV; tramite cavo rotondo)				
Capacità di corrente per uscita	[mA]	2000				
Resistente a cortocircuito		si				
Separate elettricamente		si				
Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80				
Grado di protezione		IP 67				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Profilo AS-i		S-7.0				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7				
Codice ID AS-i	[hex]	0				
Certificato AS-i		05901				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		bidirezionale	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Dati meccanici						
Materiali		PUR				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento	LED, verde			
		Commutazione	LED, giallo			
Osservazioni						
Osservazioni		Ingressi e uscite devono essere isolati, tra loro, elettricamente.				
Quantità		1 pezzo				

AC2416

Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
GN/YE =	verde / giallo
WH =	bianco

; codifica: A



	Ingressi
1	Alimentazione sensore L+
2+4	Ingresso dati ponticellato internamente
3	Alimentazione sensore L-