


AC2417



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4DO T M12



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	75
Capacità di corrente totale [A]	4
Tensione di alimentazione supplementare [V]	15...30 DC; (AUX)
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA]	4000; (AUX)
Watchdog integrato	si
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 4
Uscite	
Numero delle uscite digitali	4

AC2417



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4DO T M12

Circuito		PNP
Campo di tensione DC [V]		15...30; (AUX)
Capacità di corrente per uscita [mA]		2000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1))
Capacità di corrente uscite totale [A]		4
Resistente a cortocircuito		si
Separate elettricamente		si
Alimentazione dell'attuatore delle uscite		AUX

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-25...80
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m]		2000
Grado di protezione		IP 67; (utilizzando i cavi piatti E7400x / E7401x)

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [anni]		300
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2

Parametri AS-i

Versione AS-i		2.11; 3.0			
Indirizzamento AS-i		Indirizzamento ad infrarossi possibile			
Modalità di indirizzamento esteso		no			
AS-i master profile		M2; M3; M4			
Profilo AS-i		S-8.0.F			
Configurazione I/O AS-i [hex]		8			
Codice ID AS-i [hex]		0.F			
Certificato AS-i		92201			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Uscita	1	2	3	4
	Presa	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4

Dati meccanici

Peso [g]		292,5
Tipo di montaggio		cavi piatti AS-i per connessione diretta
Materiali		PA; Presa: ottone nichelato; boccole filettate nella base di montaggio: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo O1...O4
	Funzionamento	LED, verde AS-i, AUX
	errori	LED, rosso

AC2417



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule 4DO T M12

Collegamento elettrico

Collegamento del modulo	Cavi piatti
-------------------------	-------------

Accessori


Accessori opzionali	Manicotto in inox, per il montaggio in caso di elevata sollecitazione meccanica , E70402
---------------------	--

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



3	Uscite tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione
5	terra funzionale (FE)
1, 2	non collegato