

AC2418




Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2465

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!




Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 75
Capacità di corrente totale [A]	4
Watchdog integrato	si
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 4
Uscite	
Modello elettrico	AS-i
Numero delle uscite digitali	4
Circuito	PNP
Campo di tensione DC [V]	10...30; (secondo PELV; tramite cavo rotondo)
Capacità di corrente per uscita [mA]	2000
Resistente a cortocircuito	si
Separate elettricamente	si

AC2418



Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80			
Grado di protezione			IP 67			
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Profilo AS-i		S-8.0				
Configurazione I/O AS-i		[hex]	8			
Codice ID AS-i		[hex]	0			
Certificato AS-i		08901				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Presa	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Dati meccanici						
Materiali		PUR				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		Commutazione		LED, giallo		
Osservazioni						
Quantità		1 pezzo				
Collegamento elettrico						
Cavo: 2 m						
Connettore: M12; codifica: A						
						



Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Collegamento



3	tensione esterna -
4	Uscita di commutazione +
5	conduttore di protezione (PE)