


Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2465

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Applicazione montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DCCorrente assorbita [mA] < 75Capacità di corrente totale [A] 4Watchdog integrato si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 4

Uscite

Modello elettrico AS-iNumero delle uscite digitali 4Circuito PNPCampo di tensione DC [V] 10...30; (secondo PELV; tramite cavo rotondo)Capacità di corrente per uscita [mA] 2000Resistente a cortocircuito siSeparate elettricamente si

AC2437



Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente	[°C]					-25...80
Grado di protezione						IP 67
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Profilo AS-i						S-8.0
Configurazione I/O AS-i	[hex]					8
Codice ID AS-i	[hex]					0
Certificato AS-i						08901
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3	
	Presenza	O-1	O-2	O-3	O-4	
	pin	4	4	4	4	
Dati meccanici						
Materiali						PUR
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione	Funzionamento				LED, verde	
	Commutazione				LED, giallo	
Osservazioni						
Quantità						1 pezzo
Collegamento elettrico						
Cavo: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm ²						
Connettore: M12; codifica: A						



Modulo AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Collegamento



3	tensione esterna -
4	Uscita di commutazione +
5	conduttore di protezione (PE)