

AC2450




Modulo AS-i CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2457

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 tensione di alimentazione AS-i
2 molla di messa a terra



Applicazione

Applicazione

montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 242

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4
------------------------------------	-----------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4; (2 x 2)
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Tensione di alimentazione [V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200
Corrente di ingresso High [mA]	> 5
Corrente di ingresso Low [mA]	< 1,5

AC2450



Modulo AS-i CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Livello di commutazione High [V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Profilo AS-i	S-0.1			
Configurazione I/O AS-i [hex]	0			
Codice ID AS-i [hex]	1			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2
	Presa	I-1/2	I-1/2	I-3/4
	pin	4	2	4

Dati meccanici

Tipo di montaggio	cavi piatti AS-i per connessione diretta
Materiali	PUR

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	LED, giallo

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A

