


# AC2453



## Modulo AS-i CompactLine

CompactM12 4 SB V4A



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	2000
Capacità di corrente totale [A]	4
Tensione di alimentazione supplementare [V]	20...30 DC; (AUX)
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA]	2000; (AUX)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...80
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (non condensante)

# AC2453



## Modulo AS-i CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

Max. altezza s.l.m.	[m]	2000
Grado di protezione		IP 67; (utilizzando i cavi piatti E7400x / E7401x)

### Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2

### Dati meccanici

Peso	[g]	272
Tipo di montaggio		cavi piatti AS-i per connessione diretta
Dimensioni	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiali		PA 6.6; Presa: 1.4404 (AISI 316L); boccole filettate nella base di montaggio: 1.4404 (AISI 316L); O-ring: EPDM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato; viti acciaio inox (1.4578 / AISI 316 Cu)

### Collegamento elettrico

Collegamento del modulo	Cavi piatti
-------------------------	-------------

### Accessori


Accessori opzionali	Manicotto in inox, per il montaggio in caso di elevata sollecitazione meccanica , E70402
---------------------	--

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



1	AS-i +
2	tensione esterna -
3	AS-i -
4	tensione esterna +
5	conduttore di protezione (FE)