

# AC2462




## Modulo AS-i CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2466

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 tensione di alimentazione AS-i
- 2 tensione di alimentazione esterna
- 3 Fissaggio adattatore ad infrarossi
- 4 molla di messa a terra



### Applicazione

Applicazione: montaggio in campo

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	30
Capacità di corrente totale [A]	4
Watchdog integrato	si

### Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite: Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4

### Ingressi

Numero degli ingressi digitali: 4; (bidirezionale)

# AC2462



## Modulo AS-i CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		secondo PELV
Tensione di alimentazione [V]		20...30; (Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus)
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]		200
Corrente di ingresso High [mA]		6...10
Corrente di ingresso Low [mA]		0...2
Livello di commutazione High [V]		> 11
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si

### Uscite

Modello elettrico		AS-i
Numero delle uscite digitali		4
Circuito		PNP
Campo di tensione DC [V]		20...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto; Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus)
Capacità di corrente per uscita [mA]		2000
Resistente a cortocircuito		si
Separate elettricamente		si

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]		-25...70
Grado di protezione		IP 67

### Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

### Parametri AS-i

Versione AS-i		2.1			
Indirizzamento AS-i		Indirizzamento ad infrarossi possibile			
Modalità di indirizzamento esteso		no			
Profilo AS-i		S-7.0.E			
Configurazione I/O AS-i [hex]		7			
Codice ID AS-i [hex]		0.E			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	bidirezionale	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

### Dati meccanici

Tipo di montaggio		cavi piatti AS-i per connessione diretta
Dimensioni [mm]		60 x 152 x 24
Materiali		PUR

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo

### Accessori

Accessori opzionali	Manicotto in inox, per il montaggio in caso di elevata sollecitazione meccanica , E70402
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

# AC2462



## Modulo AS-i CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12


### Osservazioni

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



	Ingressi
1	Alimentazione sensore L+
2+4	Ingresso dati ponticellato internamente
3	Alimentazione sensore L-