

AC2500




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5200

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Etichetta



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Capacità di corrente totale [A]	2

Ingressi

Tensione di alimentazione [V]	20...30
-------------------------------	---------

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	100,4
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto
Materiali	PBT

Accessori

Accessori opzionali	Base di montaggio
---------------------	-------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

AC2500




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



1	AS-i +
2	tensione esterna -
3	AS-i -
4	tensione esterna +