




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Etichetta
- 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Applicazione

Applicazione: montaggio in campo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	24
Protezione da inversione di polarità	si
Tensione di alimentazione supplementare [V]	24...30 DC; (AUX)
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA]	550; (AUX)

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite: Numero delle uscite analogiche: 4

Ingressi

Precisione ingresso analogico [%]	0,5
-----------------------------------	-----

Uscite

Numero delle uscite analogiche	4; (collegamento di attuatori a 3 fili)
Uscita analogica corrente [mA]	0...20
Carico max [Ω]	600
Risoluzione uscita analogica	16 (1 bit = 1 μA)

AC2521



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Alimentazione dell'attuatore delle uscite	AUX
---	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-20...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m]	2000
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF [anni]	150	

Parametri AS-i

Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento; Indirizzamento ad infrarossi possibile				
AS-i master profile	M3; M4				
Profilo AS-i	S-7.3.6				
Configurazione I/O AS-i [hex]	7				
Codice ID AS-i [hex]	3.6				
Paottonetro bits	Bit di parametro	Denominazione			
	P0	non utilizzato			
	P1	non utilizzato			
	P2	indicazione degli errori di periferica	: 1	attivato / 0	disattivato
	P3	non utilizzato			

Dati meccanici

Peso [g]	206,5
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna
Materiali	PBT
Coppia di serraggio [Nm]	0,6...0,8

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	segnale analogico	LED, giallo Canali AO1...AO4
	Funzionamento	LED, verde AS-i, AUX
	errori	LED, rosso

Collegamento elettrico

Collegamento del modulo	Cavi piatti
-------------------------	-------------

Accessori

Accessori opzionali	Base di montaggio
---------------------	-------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

AC2521



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Collegamento elettrico

Connettore: M12; codifica: A



1	AO+ Uscita analogica
2	alimentazione attuatore +24 V
3	AO- Uscita analogica 0V
4	n.c.
5	terra funzionale