AC2568

Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5218 oppure AC2518

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Etichetta
2 Fissaggio adattatore ad infrarossi

Applicazione		
Applicazione		montaggio in campo
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	130...180; (Alimentazione esterna)
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	180; (con alimentazione esterna: 50 mA)
Protezione da inversione di polarità		si
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC
Tensione di alimentazione supplementare		opzionale
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 4
Uscite		
Campo di tensione DC	[V]	24; (secondo PELV)
Numero delle uscite analogiche		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Uscita analogica corrente	[mA]	0...20
Carico max	[Ω]	600
Resistente a cortocircuito		si
Risoluzione uscita analogica		16 (1 bit = 1 µA)

AC2568

Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Alimentazione dell'attuatore delle uscite		AS-i / AUX	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	0...70	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...85	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
Parametri AS-i			
Indirizzamento AS-i		Presa di indirizzamento; Indirizzamento ad infrarossi possibile	
Profilo AS-i		S-7.3.6	
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7	
Codice ID AS-i	[hex]	3.6	
Dati meccanici			
Peso	[g]	226	
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto ed alimentazione esterna	
Materiali		PBT; Guarnizione: FKM; viti: acciaio inox	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Funzionamento	LED, verde Tensione AS-i / 24 V AUX
		errori	LED, rosso
		Commutazione	LED, giallo Canali AO1...AO4
Accessori			
Accessori opzionali		Base di montaggio	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Connettore: M12; codifica: A



1	AO+ Uscita analogica
2	n.c.
3	AO- Uscita analogica 0V
4	n.c.
5	terra funzionale