

AC2605




Modulo AS-i per quadro elettrico

AnalogModule 1A0 ST

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2611

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	135

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Campo di tensione DC [V]	13...36; (secondo PELV)
Capacità di corrente per uscita [mA]	100
Resistente a cortocircuito	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Grado di protezione	IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Profilo AS-i	S-7.1
Configurazione I/O AS-i [hex]	7
Codice ID AS-i [hex]	1

Dati meccanici

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila
-------------------	--

AC2605



Modulo AS-i per quadro elettrico

AnalogModule 1A0 ST

Materiali	PA; PVC
-----------	---------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	1 x LED, giallo
		1 x LED, rosso


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

Collegamento



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	alimentazione attuatore +24V
I-	alimentazione attuatore 0V
AA	Uscita analogica +
0V	Uscita analogica 0V