




Modulo AS-i universale

UniversalModule 2AO(V) IP65



| Applicazione                                           |                                             |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Applicazione                                           | montaggio in campo                          |                   |
| Dati elettrici                                         |                                             |                   |
| Tensione di esercizio                                  | [V]                                         | 26,5...31,6 DC    |
| Max. corrente assorbita da AS-i                        | [mA]                                        | 140               |
| Protezione da inversione di polarità                   |                                             | si                |
| Tensione di alimentazione supplementare                | [V]                                         | 24...30 DC; (AUX) |
| Tensione di alimentazione supplementare                |                                             | opzionale         |
| Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare | [mA]                                        | 550; (AUX)        |
| Ingressi/Uscite                                        |                                             |                   |
| Numero totale di ingressi e uscite                     | Numero delle uscite analogiche: 2           |                   |
| Ingressi                                               |                                             |                   |
| Precisione ingresso analogico                          | [%]                                         | 0,5               |
| Uscite                                                 |                                             |                   |
| Numero delle uscite analogiche                         | 2; (collegamento di attuatori a 2 o 4 fili) |                   |
| Uscita analogica tensione                              | [V]                                         | 0...10            |
| Min. impedenza di uscita                               | [Ω]                                         | 3300              |
| Resistente a sovraccarico                              |                                             | si                |



## Modulo AS-i universale

UniversalModule 2AO(V) IP65

|                                           |                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione uscita analogica              | 16 (1 bit = 1 mV) |                                                                                  |
| Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i / AUX        |                                                                                  |
| Condizioni ambientali                     |                   |                                                                                  |
| Temperatura ambiente                      | [°C]              | 0...70                                                                           |
| Temperatura di immagazzinamento           | [°C]              | -25...85                                                                         |
| Max. umidità relativa dell'aria ammessa   | [%]               | 90; (non condensante)                                                            |
| Max. altezza s.l.m.                       | [m]               | 2000                                                                             |
| Grado di protezione                       |                   | IP 65                                                                            |
| Test / Certificazioni                     |                   |                                                                                  |
| EMC                                       | EN 50295          |                                                                                  |
| MTTF                                      | [anni]            | 145                                                                              |
| Parametri AS-i                            |                   |                                                                                  |
| AS-i master profile                       |                   | M3; M4                                                                           |
| Profilo AS-i                              |                   | S-7.3.5                                                                          |
| Configurazione I/O AS-i                   | [hex]             | 7                                                                                |
| Codice ID AS-i                            | [hex]             | 3.5                                                                              |
| Dati meccanici                            |                   |                                                                                  |
| Peso                                      | [g]               | 296,5                                                                            |
| Tipo di montaggio                         |                   | Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna |
| Materiali                                 |                   | PBT                                                                              |
| Elementi di indicazione e comando         |                   |                                                                                  |
| Indicazione                               | segnale analogico | LED, giallo Canali AO1...AO2                                                     |
|                                           | Funzionamento     | LED, verde AS-i, AUX                                                             |
|                                           | errori            | LED, rosso                                                                       |
| Collegamento elettrico                    |                   |                                                                                  |
| Collegamento del modulo                   |                   | Cavi piatti                                                                      |
| Osservazioni                              |                   |                                                                                  |
| Quantità                                  |                   | 1 pezzo                                                                          |
| Collegamento elettrico                    |                   |                                                                                  |
| Gabbia a molla:                           |                   |                                                                                  |




Modulo AS-i universale

UniversalModule 2AO(V) IP65

pin di contatto per base modulo, FK / FK-E / PG:

Collegamento



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | O+ alimentazione attuatore 2 +24V |
| 2  | V2 Uscita analogica V             |
| 3  | O- alimentazione attuatore 2 0V   |
| 4  | COM 2 Uscita analogica 2 0V       |
| 5  | Shield                            |
| 6  | Shield                            |
| 7  | O+ alimentazione attuatore 1 +24V |
| 8  | V1 Uscita analogica V             |
| 9  | O- alimentazione attuatore 10V    |
| 10 | COM 1 Uscita analogica 1 0V       |
| 11 | FE terra funzionale               |
| 12 | FE terra funzionale               |