AC2701

Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2251

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Applicazione		Montaggio in quadri elettrici
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 250
Capacità di corrente totale	[A]	0,6
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	20...30; (DC)
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Numero delle uscite digitali		4
Circuito		PNP
Campo di tensione DC	[V]	15...30; (secondo PELV)

AC2701

Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Capacità di corrente per uscita	[mA]	150
Resistente a cortocircuito		si
Separate elettricamente		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 20
Test / Certificazioni		
EMC		EN 50295
Parametri AS-i		
AS-i master profile		M2; M3; M4
Profilo AS-i		S-7.0
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	0
Dati meccanici		
Peso	[g]	130
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila
Materiali		PA; PVC
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		Stato di commutazione: LED, giallo
		Funzionamento: LED, verde
		cortocircuito: LED, rosso
Osservazioni		
Osservazioni		Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno: I-, I+, I1, I2, I3, I4
		I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
E+	alimentazione esterna attuatore +24V
E-	alimentazione esterna attuatore 0V
I1...I4	Ingresso di commutazione Sensore 1...4
O1...O4	Uscita di commutazione attuatore 1...4