




Modulo AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5200

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Etichetta



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Capacità di corrente totale	[A]	2
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC

Ingressi

Tensione di alimentazione	[V]	20...30
---------------------------	-----	---------

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Dati meccanici

Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto
Materiali	PBT

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

AC2000



Modulo AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG:

Connettore: M12; codifica: A



1	AS-i +
3	AS-i -