




Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS Module 2BI 2LO

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2086

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Etichetta
- 2 pulsante / LED
- 3 pulsante / LED



Applicazione		
Applicazione	montaggio in campo	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	55
Ingressi		
Alimentazione degli ingressi	AS-i	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione	IP 67	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50295	
Parametri AS-i		
Versione AS-i	2.1	
Modalità di indirizzamento esteso	no	
AS-i master profile	M2; M3; M4	



Modulo AS-i con pulsante luminoso

EMS Module 2BI 2LO

Profilo AS-i	S-3.F.F				
Configurazione I/O AS-i [hex]	3				
Codice ID AS-i [hex]	F.F				
Certificato AS-i	04801				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	pulsante	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Dati meccanici

Peso [g]	100,6
Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	pulsante	2 x LED, bianco
-------------	----------	-----------------

Accessori

Fornitura	supporto dei cappucci a pressione: 2
	tappi colorati: 2, rosso
	2, verde
	2, giallo
	2, blu
	2, bianco

Osservazioni

Osservazioni	I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario.
	Corpo e pulsante sono etichettabili.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG: