




Modulo AS-i per quadro elettrico

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2257  
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Presa di indirizzamento



| Dati elettrici                                |      |                                                                    |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Tensione di esercizio                         | [V]  | 26,5...31,6 DC                                                     |
| Corrente assorbita                            | [mA] | < 235                                                              |
| Capacità di corrente totale                   | [A]  | 4                                                                  |
| Watchdog integrato                            |      | si                                                                 |
| Ingressi/Uscite                               |      |                                                                    |
| Numero totale di ingressi e uscite            |      | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4 |
| Ingressi                                      |      |                                                                    |
| Numero degli ingressi digitali                |      | 4; (bidirezionale)                                                 |
| Circuito d'ingresso ingressi digitali         |      | PNP                                                                |
| Alimentazione degli ingressi                  |      | AS-i                                                               |
| Tensione di alimentazione                     | [V]  | 20...30                                                            |
| Max. capacità di corrente ingressi totale     | [mA] | 200                                                                |
| Corrente di ingresso High                     | [mA] | > 5                                                                |
| Corrente di ingresso Low                      | [mA] | < 1,5                                                              |
| Livello di commutazione High                  | [V]  | > 10                                                               |
| Protezione da cortocircuito ingressi digitali |      | si                                                                 |



## Modulo AS-i per quadro elettrico

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

| Uscite                               |                         |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Modello elettrico                    | AS-i                    |             |
| Numero delle uscite digitali         | 4                       |             |
| Circuito                             | PNP                     |             |
| Campo di tensione DC [V]             | 10...30; (secondo PELV) |             |
| Capacità di corrente per uscita [mA] | 1000                    |             |
| Resistente a cortocircuito           | si                      |             |
| Separate elettricamente              | si                      |             |
| Condizioni ambientali                |                         |             |
| Temperatura ambiente [°C]            | -25...80                |             |
| Grado di protezione                  | IP 20                   |             |
| Test / Certificazioni                |                         |             |
| EMC                                  | EN 50295                |             |
| Parametri AS-i                       |                         |             |
| Profilo AS-i                         | S-7.0                   |             |
| Configurazione I/O AS-i [hex]        | 7                       |             |
| Codice ID AS-i [hex]                 | 0                       |             |
| Certificato AS-i                     | 05001                   |             |
| Dati meccanici                       |                         |             |
| Tipo di montaggio                    | Montaggio su guida DIN  |             |
| Materiali                            | PA; PVC                 |             |
| Elementi di indicazione e comando    |                         |             |
| Indicazione                          | Stato di commutazione   | LED, giallo |
|                                      | Funzionamento           | LED, verde  |
| Osservazioni                         |                         |             |
| Quantità                             | 1 pezzo                 |             |
| Collegamento elettrico               |                         |             |
| Collegamento                         |                         |             |

