



## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

# No scale drawing available



### Caratteristiche del prodotto

Distanza di commutazione	[mm]	4
--------------------------	------	---

### Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
-----------------------	-----	----------------

Corrente assorbita	[mA]	< 140
--------------------	------	-------

### Campo di rilevamento

Distanza di commutazione	[mm]	4
--------------------------	------	---

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

### Test / Certificazioni

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

### Parametri AS-i

Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
-------------------------	-------	---

Codice ID AS-i	[hex]	F
----------------	-------	---

Certificato AS-i		15101
------------------	--	-------

Assegnazione dei bit di dati	Denominazione	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

### Dati meccanici

Materiali	PBT; PC
-----------	---------

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso

# AC2304



## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12


### Osservazioni

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox



### Collegamento

#### Elektrischer Anschluss

1 AS-i+  
3 AS-i-

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox



### Eingänge

1 Sensorversorgung L+  
2 Dateneingang 2 bit di dati D3  
3 Sensorversorgung L-  
4 Dateneingang 1 bit di dati D4