

AC2305




Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2315

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Sensore 1
2 Sensore 2



Caratteristiche del prodotto

Distanza di commutazione	[mm]	4
Dimensioni	[mm]	55 x 60 x 35

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
-----------------------	-----	----------------

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione	[mm]	4
--------------------------	------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione		IP 67

Parametri AS-i

Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
-------------------------	-------	---

AC2305



Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Codice ID AS-i	[hex]	F
Certificato AS-i		15102

Dati meccanici

Montaggio		montaggio non schermato
Dimensioni	[mm]	55 x 60 x 35
Materiali		PBT

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento

