AC2310

Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



1 Sensore 1
2 Sensore 2

Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		AS-i
Distanza di commutazione	[mm]	4
Dimensioni	[mm]	55 x 60 x 35
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita	[mA]	< 160
Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Resistente a cortocircuito		si
Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione	[mm]	4

AC2310

Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[anni]	394	
Parametri AS-i			
Versione AS-i		2.1	
Modalità di indirizzamento esteso		no	
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7	
Codice ID AS-i	[hex]	F.F	
Certificato AS-i		75003	
Dati meccanici			
Peso	[g]	179,5	
Montaggio		montaggio non schermato	
Dimensioni	[mm]	55 x 60 x 35	
Materiali		PBT; PC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Funzionamento	1 x LED, verde
		Commutazione	1 x LED, giallo
		errore	LED, rosso
Accessori			
Fornitura		Rondella di fissaggio	
		viti a brugola: 2 x M5 x 35	
		rondelle: 2	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Uscite	
3	tensione esterna -
4	Uscita di commutazione 1 +

AC2310

Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento



Collegamento elettrico

1	AS-i +
3	AS-i -