


# AC2317



## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 Sensore 1
- 2 Sensore 2



### Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico		AS-i
Distanza di commutazione	[mm]	4
Dimensioni	[mm]	55 x 60 x 35

### Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	260
Watchdog integrato		si

### Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
------------------------------------	--	--

### Ingressi

Numero degli ingressi digitali		2
Alimentazione degli ingressi		AS-i

# AC2317



## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Tensione di alimentazione [V]	20...30	
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	no	
<b>Uscite</b>		
Modello elettrico	AS-i	
Numero delle uscite digitali	2	
Capacità di corrente per uscita [mA]	100	
Resistente a cortocircuito	si	
Separate elettricamente	no	
Alimentazione dell'attuatore delle uscite	AS-i	
<b>Campo di rilevamento</b>		
Distanza di commutazione [mm]	4	
<b>Condizioni ambientali</b>		
Temperatura ambiente [°C]	-20...70	
Grado di protezione	IP 67	
<b>Test / Certificazioni</b>		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [anni]	310	
<b>Parametri AS-i</b>		
Versione AS-i	2.1	
Modalità di indirizzamento esteso	si	
Profilo AS-i	S-7.A.E	
Configurazione I/O AS-i [hex]	7	
Codice ID AS-i [hex]	A.E	
Certificato AS-i	75001	
<b>Dati meccanici</b>		
Peso [g]	178,5	
Montaggio	montaggio non schermato	
Dimensioni [mm]	55 x 60 x 35	
Materiali	PBT; PC	
<b>Elementi di indicazione e comando</b>		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, giallo
	errore	1 x LED, rosso
<b>Accessori</b>		
Fornitura	Rondella di fissaggio viti a brugola: 2 x M5 x 35 rondelle: 2	
<b>Osservazioni</b>		
Osservazioni	Le uscite non devono essere attivate contemporaneamente se la corrente di carico totale supera 100 mA.	
Quantità	1 pezzo	

# AC2317



## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox




### Ausgänge


2	Uscita di commutazione 2 +
3	tensione esterna -
4	Uscita di commutazione 1 +

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox



### Collegamento



### Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-