

AC2350




Modulo AS-i con pulsante luminoso

Push-button modul 8I/8O

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2351

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 150
Protezione da inversione di polarità		si

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado di protezione		IP 00

AC2350



Modulo AS-i con pulsante luminoso

Push-button modul 8I/8O

Test / Certificazioni		
EMC		EN 50295
Parametri AS-i		
Profilo AS-i		S-7.F
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	F
Certificato AS-i		14401
Dati meccanici		
Materiali		pannello frontale: alluminio
Accessori		
Accessori opzionali		Dispositivo per l'estrazione delle teste luminose:, E70206
Osservazioni		
Osservazioni		I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario. Corpo e pulsante sono etichettabili.
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
COMBICON:		