


AC2356



Modulo AS-i con pulsante luminoso

Push-button modul 8I/8O

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 150
Protezione da inversione di polarità		si

Uscite

Modello elettrico	AS-i
-------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado di protezione		IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 50295
-----	----------

Parametri AS-i

Profilo AS-i	S-7.F
--------------	-------

AC2356



Modulo AS-i con pulsante luminoso

Push-button modul 8I/8O

Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	F
Certificato AS-i		14401

Dati meccanici

Materiali	pannello frontale: alluminio
-----------	------------------------------

Accessori

Accessori opzionali	Dispositivo per l'estrazione delle teste luminose:, E70206
---------------------	--

Osservazioni

Osservazioni	I pulsanti (EAO serie 84) offrono protezione da contatto involontario. Corpo e pulsante sono etichettabili.
Quantità	1 pezzo