


AC2380



Modulo AS-i con pulsante luminoso

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Applicazione		
Applicazione	montaggio in campo; settori igienici e bagnati dell'industria alimentare	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	80
Ingressi		
Alimentazione degli ingressi	AS-i	
Uscite		
Modello elettrico	AS-i	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...80
Grado di protezione	IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



Modulo AS-i con pulsante luminoso

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Parametri AS-i					
Versione AS-i	2.11; 3.0				
Modalità di indirizzamento esteso	si				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profilo AS-i	S-B.A.E				
Configurazione I/O AS-i [hex]	B				
Codice ID AS-i [hex]	A.E				
Certificato AS-i	135301				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	LED 1 blu	DO-0	-	-	-
	LED 2 bianco	-	DO-1	-	-
	pulsante 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	pulsante 2	-	-	-	DI-3 (NO)


Dati meccanici	
Peso [g]	275,6
Tipo di montaggio	montaggio a vite
Dimensioni [mm]	118 x 50 x 47
Materiali	acciaio inox

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
Elementi di comando	2	tasti funzione retroilluminati programmabili

Collegamento elettrico	
Collegamento del modulo	M12

Osservazioni	
Osservazioni	I pulsanti (RAFI serie RAFIX22) offrono protezione da contatto involontario.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico	
------------------------	--



1	AS-i +
3	AS-i -