




Ripetitore AS-i per fibre ottiche

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 Connettore con morsetti a molla
- 2 Etichetta
- 3 Fissaggio su guida DIN



Applicazione

Applicazione Prolungamento della rete AS-i fino a 3200 m tramite fibra ottica

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	60

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...75
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (non condensante)
Max. altezza s.l.m. [m]	2000
Grado di protezione	IP 20
Grado di sporco	2

Test / Certificazioni



EMC	EN 62026-2	
Certificazione UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Tensione di alimentazione	Low Voltage / Limited Energy
	Numero file UL	E205959



Ripetitore AS-i per fibre ottiche

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Dati meccanici		
Peso	[g]	162,5
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN
Materiali		PA 6.6
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura		Connettori COMBICON
Osservazioni		
Osservazioni		Per il funzionamento è necessaria una tensione di alimentazione AS-i supplementare.
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Collegamento		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Ponticello per terminazione del bus
T2	Ponticello per terminazione del bus