


AC5003



Base di montaggio per moduli AS-i

MODULE LOWER PART



1 pins di contatto



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare [V]	24 DC

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Carico del contatto	< 2 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Dati meccanici

Peso [g]	59,5
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete
Dimensioni [mm]	45 x 80 x 20
Materiali	PBT

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: