

# AC5004




## Base di montaggio per moduli AS-i

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 catenaccio

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

### Uscite

Modello elettrico AS-i  
Carico del contatto < 4 A

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85  
Grado di protezione IP 65

### Dati meccanici

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete  
Materiali PBT

### Osservazioni

Osservazioni fino a 4 uscite pressacavo per qualsiasi derivazione a T e a croce  
Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...2,5 mm<sup>2</sup>