


AC5010



Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC Addressing socket



- 1 pins di contatto
- 2 Etichetta
- 3 Presa di indirizzamento



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

Uscite

Modello elettrico AS-i

Carico del contatto < 2 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Parametri AS-i

Indirizzamento AS-i Presa di indirizzamento

Dati meccanici

Peso [g] 59,5

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN e su parete

Dimensioni [mm] 45 x 80 x 20

Materiali PBT

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: