


EEMS-Base FC Addressing socket



Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC

Modello elettrico	AS-i
Carico del contatto	< 2 A

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento
---------------------	-------------------------

Peso	[g]	61
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN e su parete
Dimensioni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali		PBT

Quantità	1 pezzo
----------	---------

pin di contatto nel modulo:

AC5011



Base di montaggio per moduli AS-i

EEMS-Base FC Addressing socket

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i:
