

# AC5013




## Base di montaggio per moduli AS-i

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5015

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 pins di contatto
- 2 Etichetta
- 3 Presa di indirizzamento



Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare [V]	24 DC
Uscite	
Modello elettrico	AS-i
Carico del contatto	< 2 A
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parametri AS-i	
Indirizzamento AS-i	Presca di indirizzamento
Dati meccanici	
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete
Dimensioni [mm]	45 x 80 x 20
Materiali	PBT; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

# AC5013



## Base di montaggio per moduli AS-i

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

### Osservazioni

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: