AC5022

Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC Address.socket

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 piastrina di messa a terra
2 Presa di indirizzamento

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC
Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Carico del contatto		< 2 A
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parametri AS-i		
Indirizzamento AS-i		Presa di indirizzamento
Dati meccanici		
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN e su parete
Dimensioni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali		PBT
Osservazioni		
Osservazioni		contatto a pressione consigliato per piastrina di messa a terra: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Base di montaggio utilizzabile con moduli nei quali il pin 5 del connettore femmina M12 è collegato alla terra funzionale (FE).
Quantità		1 pezzo

AC5022

Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC Address.socket

Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: