




Base di montaggio per moduli AS-i

EEMS-Base FC Address.socket

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5011

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 piastrina di messa a terra
2 Presa di indirizzamento

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Carico del contatto	< 2 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Parametri AS-i

Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento
---------------------	-------------------------

Dati meccanici

Corpo		corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali		PBT

Osservazioni

Osservazioni	contatto a pressione consigliato per piastrina di messa a terra: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Base di montaggio utilizzabile con moduli nei quali il pin 5 del connettore femmina M12 è collegato alla terra funzionale (FE).
--------------	---

AC5023



Base di montaggio per moduli AS-i

EEMS-Base FC Address.socket

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: