



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DO-Y IP67



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	50
Capacità di corrente totale [A]	2
Watchdog integrato	si
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 4
Uscite	
Numero delle uscite digitali	4
Circuito	PNP
Campo di tensione DC [V]	15...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto)
Capacità di corrente per uscita [mA]	1000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a cortocircuito	si
Separate elettricamente	si
Alimentazione dell'attuatore delle uscite	AUX
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67



Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DO-Y IP67

Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[anni]	211			
Parametri AS-i						
Versione AS-i		2.11; 3.0				
Indirizzamento AS-i		Presa di indirizzamento				
Modalità di indirizzamento esteso		no				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profilo AS-i		S-8.0.E				
Configurazione I/O AS-i		[hex]	8			
Codice ID AS-i		[hex]	0.E			
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Uscita	1	2	3	4
		Presa	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		pin	4	2 4	4	2 4
Dati meccanici						
Peso		[g]	153,6			
Tipo di montaggio		cavi piatti AS-i per connessione diretta				
Materiali		PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		errori		LED, rosso		
		Commutazione		LED, giallo		
Collegamento elettrico						
Collegamento del modulo		Cavi piatti				
Accessori						
Fornitura		Base di montaggio				
Accessori opzionali		Cappuccio di protezione: M12, E73004				
Osservazioni						
Quantità		1 pezzo				




Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DO-Y IP67

Collegamento elettrico

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i ; orientamento possibile in tre direzioni

Collegamento



Connettore: M12

Uscite	
Preso O-1/2	
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 2
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 1
5	non collegato
Preso O-2	
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 2
5	non collegato
Preso O-3/4	
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 4
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 3
5	non collegato
Preso O-4	
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 4
5	non collegato