


**Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido**

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Applicazione	
Modello	Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	50
Capacità di corrente totale [A]	4
Watchdog integrato	si
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 4
Uscite	
Numero delle uscite digitali	4
Circuito	PNP
Campo di tensione DC [V]	15...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto)
Capacità di corrente per uscita [mA]	2000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 40 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a cortocircuito	si
Separate elettricamente	si
Alimentazione dell'attuatore delle uscite	AUX
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70



## Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Grado di protezione IP 67

### Test / Certificazioni

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

### Parametri AS-i

Versione AS-i	3.0				
Indirizzamento AS-i	Presa di indirizzamento				
Modalità di indirizzamento esteso	si				
AS-i master profile	M4				
Profilo AS-i	S-7.A.7				
Configurazione I/O AS-i [hex]	7				
Codice ID AS-i [hex]	A.7				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Uscita	1	2	3	4
	Presa	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	pin	4	2 4	4	2 4

### Dati meccanici

Peso [g]	183
Tipo di montaggio	cavi piatti AS-i per connessione diretta
Materiali	PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo

### Collegamento elettrico

Collegamento del modulo	Cavi piatti
-------------------------	-------------

### Accessori

Fornitura	Base di montaggio
Accessori opzionali	Cappuccio di protezione: M12, E73004

### Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

**Modulo AS-i ClassicLine con tecnica di montaggio rapido**

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

**Collegamento elettrico**

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i ; orientamento possibile in tre direzioni

**Collegamento**


Connettore: M12

	Uscite
	Presa O-1/2
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 2
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 1
5	non collegato
	Presa O-2
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 2
5	non collegato
	Presa O-3/4
1	non collegato
2	Uscita di commutazione 4
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 3
5	non collegato
	Presa O-4
1	non collegato
2	non collegato
3	tensione esterna AUX -
4	Uscita di commutazione 4
5	non collegato