


AC9240



Modulo AS-i

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 6 Uscite con collegamento a pressacavo



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 240
Protezione da inversione di polarità	si
Watchdog integrato	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4
------------------------------------	-----------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4
Alimentazione degli ingressi	AS-i / AUX
Tensione di alimentazione [V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200
Corrente di ingresso High [mA]	> 5
Corrente di ingresso Low [mA]	< 1,5
Livello di commutazione High [V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si

AC9240



Modulo AS-i

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Circuito		PNP
Resistente a cortocircuito		si
Separate elettricamente		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 68
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i		S-0.0
Configurazione I/O AS-i	[hex]	0
Codice ID AS-i	[hex]	0
Dati meccanici		
Materiali		PA
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Funzionamento	LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali		PG cavo gle: 2 x PG9
		PG cavo gle: 4 x PG7
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo