


ANT860



Antenna RFID UHF

DTRUHFE_AGRWKOTN04



Dati elettrici		
Frequenza operativa [MHz]		865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz)
Collegamenti dell'antenna		1; (Pres a TNC)
Polarizzazione		circolare
Potenza di trasmissione ERP [mW]		1995
Guadagno di antenna [dB]		8,5
Impedenza [Ω]		50
Campo di rilevamento		
Angolo di apertura del campo [°]		65
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-40...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-40...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso [g]		2395,5
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni [mm]		300 x 300 x 79
Materiali		Corpo: alluminio; Pres a TNC: ottone / PTFE; Protezione: plastica;
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo