


DF1214



Fusibile elettronico

Fuse/Standard/24VDC/2x4A



- 1 Etichetta
- 2 pulsante ON / OFF / Reset LED di stato 2
- 3 pulsante ON / OFF / Reset LED di stato 1
- 4 morsetti Push-in Uscite 1/2



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	secondo SELV/PELV ; "supply class 2" according to UR
Tensione nominale DC	[V]	24
Tensione di ingresso DC	[V]	19,2...30
Classe di isolamento		III
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC)	[ms]	10
Corrente di riposo	[mA]	8
Numero canali		2
Corrente nominale	[A]	4
Corrente nominale (elemento Fail Safe)	[A]	4

Uscite

Capacità di carico totale	[mF]	15
---------------------------	------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...70
Grado di protezione		IP 20; (faccia frontale)
Grado di sporco		2

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-3	Emissione di interferenze
	EN 61000-6-2	Immunità alle interferenze

DF1214



Fusibile elettronico

Fuse/Standard/24VDC/2x4A

Dati meccanici

Peso	[g]	69
Dimensioni	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	stato	2 x LED, rosso / verde / arancione
Elementi di comando	2 x	pulsante

Collegamento elettrico

morsetti Push-in:


leva di contatto / striscia terminale:

Collegamento



diagrammi e curve

parametro uscita



parametro tempo-corrente