


DF3200



Modulo di distribuzione per tensione di alimentazione

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²



- 1 Etichetta
2 morsetto Push-in 24 V DC



Applicazione

Modello modulo potenziale 2 x 5 x 2,5 mm²

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC
Tensione nominale DC [V]	24
Classe di isolamento	III
Max. corrente di carico [A]	20

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...70
Grado di protezione	IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-3	Emissione di interferenze
	EN 61000-6-2	Immunità alle interferenze

Dati meccanici

Peso [g]	64,8
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Indicazioni di montaggio	Moduli montabili in fila
Dimensioni [mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3200



Modulo di distribuzione per tensione di alimentazione

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

Collegamento elettrico

morsetti Push-in:

Collegamento

