



Amplificatore switching

N600/230VAC/0,08A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN0200

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available



Caratteristiche del prodotto

Corpo	corpo per montaggio su guida DIN
-------	----------------------------------

Applicazione

Applicazione	corrente di alimentazione e analisi del segnale
--------------	---

Dati elettrici

Tensione nominale AC	[V]	< 230
Tolleranza della tensione nominale	[%]	10
Tolleranza della tensione nominale 2	[%]	10
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Energia ausiliaria per sensori DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, ≤ 40 mA)

Uscite

Carico del contatto	4 A / 625 VA / 250 V AC
---------------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Grado di protezione		IP 40
Grado di protezione morsetti		IP 20

Dati meccanici

Corpo	corpo per montaggio su guida DIN
Materiali	plastica

DN0202



Amplificatore switching

N600/230VAC/0,08A

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	LED, verde
	Funzionamento	1 x LED, verde

Collegamento elettrico

Morsetti: ...4 mm²

Collegamento